


1540フラクショナルレーザー

1540™
FRACTIONAL
LASER




| | |
|--------------------|-----------------------|
| 波長 (nm) | 1540 Er:Glass |
| スポットサイズ (mm) | XF: 15 XD: 15 × 15 |
| 最大フルエンス (mJ/mb) | XF: 60 XD: 70 |
| パルス幅 (ms) | XF: 10 – 15 XD: 15 |
| 最大照射スピード (Hz) | 1.5 |
| 適用 | ニキビ痕、毛穴、 妊娠線、瘢痕、しわ |

XF lens



XD lens




1540 Fractional Laser Microlenses



XF™ Microlens

- より速い照射
- 高いスピード性で治療効率UP
- 全顔、1パス施術目安:約15分



XD™ Microlens

- より深達性の高い照射
- コンプレッション方式を採用した独自のレンズによる高い深達度



左図: XD™ Microlensを押し当てた際の皮膚